

特長



- 処理室** 耐腐食性ステンレス鋼を採用した、長寿命設計。
- 防振** 処理室上部の厚さ18mmのゴム製取り付け部により振動を吸収します。
- 取付け** 取り付け部は衛生面と外観を考慮してクロームメッキを施したカバー内に封入してあります。アダプタを用いることにより、現在ご使用のシンクへ直接取り付け可能です。
- モータ** 空冷式交流誘導モータを用い高負荷に耐えます。モータへの過負荷や高温時に、モータ回路を遮断し保護するマニュアルリセット式オーバーロードスイッチが組み込まれています。
- 処理歯** 静止部、回転部ともに耐久性が高い、鑄造ニッケルクローム合金製です。
- 主軸受** ダブルテーパー・ベアリングを用いて高い耐久性を確保しています。
- 防水性** 三重のリップシールによるモータ防水。さらにオイルシールの採用により防水性の向上とグリース漏れの防止を実現しています。
- 外装** ステンレス鋼とクロームメッキ鋼板製。長期的な衛生面を考慮して塗料は使用しておりません。
- 操作性** 各種電気/水量制御用部品との併用で、水の節約・配水管の洗浄・自動給水などが可能になり、経済的で簡単操作、ディスポーザをいつも清潔に保ちます。

ディスポーザ取付用部品 (別売り)

アダプタ



標準取付アダプタ

- ・No.7カラーアダプタ (200mm径穴用)
- ・着脱可能飛沫防止
- ・パッフルとストップ付 (シンクの底に溶接)



特殊取付アダプタ

- ・No.5 カラーアダプタ (89-102mm径穴用) (溶接不要)

シンクボウル



推奨シンクボウル C型

- ・飛沫防止パッフル付
- ・ボウル内径457mm (カウンターに溶接)

かみ込み解除レンチ (別売り)

かみ込み解除レンチ



かみ込み時の解除用工具

電気制御用部品 (別売り)



CC-202制御盤

- ・ディスポーザの起動と停止
- ・モータ再始動時の自動反転
- ・ディスポーザへの水流開始



CC-101制御盤

- ・ディスポーザの起動と停止
- ・モータ再始動時の自動反転
- ・給水停止遅延 (自動後洗浄、遅延時間調整可)
- ・ディスポーザ自動停止

水量制御用部品 (別売り)



電磁弁

- ディスポーザの起動時に給水を開始し、停止時に給水を停止



水量調節弁

- ディスポーザへの給水量を調節し、給水過多を防止




バキュームブレーカ


- 汚水の給水管への逆流防止

推奨設置例

設置例 (別売り部品を含んでいます)



SS-100とシンクボウルの組み合わせ



注：シンクにアダプタを用いて取り付ける場合には、シンクボウルの高さのかわりに、アダプタの高さとして、下記の寸法表を参照してください。

シンクボウル及びアダプタの寸法表 (m/m)

	外径	内径	取付穴径	高さ
シンクボウル	495	457	46	165
No.7カラーアダプタ(標準取付アダプタ)	232	194	200	52
No.5カラーアダプタ	排水口径89-102mmの標準型シンクに適合します。			70

機種選択チャート

人数/1食	業務用ディスポーザ選定の目安
~100	SS-100×1台
100~150	SS-100×1台,または, SS-200×1台
150~300	SS-200×1台
300~500	SS-200×2台,または, SS-300×1台,または, SS-500×1台
500~750	SS-300×2台,または, SS-500×1台
750~1200	SS-500×2台

(注) 平均的生ごみ量を一人当たり150g~200gの範囲とし、ディスポーザの運転時間は一回につき2.5分間、一日に4回の運転と想定

仕様

※仕様は予告なく変更することがあります。

型名：SS-100-44	出力：0.75 kw (1馬力)
投入方式：連続投入方式	回転数/分：1,425rpm (50Hz)
モータ：交流誘導電動機	1,725 rpm (60 Hz)
電圧：単相100 V/200 V, 50/60 Hz	処理能力：約2 kg/分 (注)
電流：10.5 A (100 V, 50 Hz時)	使用水量：19リットル/分
8.5 A (100 V, 60 Hz時)	モータ保護機能：オーバーロードスイッチ
5.6 A (200 V, 50 Hz時)	外装：ステンレス鋼、クロームメッキ鋼板製
4.3 A (200 V, 60 Hz時)	重量：23 kg

(注) 処理能力はごみの種類や混合状態により変動します。

ISO 9001 品質管理
Quality System Certified
当社はISO9001規格の要件に合った品質管理を行っています。

ARTDIS InSinkErator® (ISE) 正規代理店

株式会社 アーディス

〒110-0014 東京都台東区北上野 2-4-4

TEL 03-6231-7182

FAX 03-6231-7328

Email info@artdis.jp

ホームページ



YouTube! ISE AClOS



YouTube 流れーる

輸入元

株式会社ISEジャパン

〒101-0038

東京都千代田区神田美倉町9 神田美倉町ビル 13階

0120-530-473

URL : <http://www.insinkerator.jp/>

取扱い店名

ご住所
TEL

店名