

特長



- 処理室 耐腐食性ステンレス鋼を採用した、長寿命設計。
- 防振 処理室上部の厚さ18mmのゴム製取り付け部により振動を吸収します。
- 取付け 取り付け部は衛生面と外観を考慮してクロームメッキを施したカバー内に封入してあります。アダプタを用いることにより、現在ご使用のシンクへ直接取り付け可能です。
- モータ 空冷式交流誘導モータを用い高負荷に耐えます。モータへの過負荷や高温時に、モータ回路を遮断し保護するマニュアルリセット式オーバーロードスイッチが組み込まれています。
- 処理歯 静止部、回転部ともに耐久性が高い、鑄造ニッケルクローム合金製です。
- 主軸受 ダブルテーパー・ベアリングを用いて高い耐久性を確保しています。
- 防水性 三重のリップシールによるモータ防水。さらにオイルシールの採用により防水性の向上とグリース漏れの防止を実現しています。
- 外装 ステンレス鋼とクロームメッキ鋼板製。長期的な衛生面を考慮して塗料は使用しておりません。
- 操作性 各種電気/水量制御用部品との併用で、水の節約・配水管の洗浄・自動給水などが可能になり、経済的で簡単操作、ディスポーザをいつも清潔に保ちます。

ディスポーザ取付用部品 (別売り)

アダプタ



- 標準取付アダプタ**
- ・ No.7カラーアダプタ (200mm径穴用)
 - ・ 着脱可能飛沫防止
 - ・ パッフルとストッパ付 (シンクの底に溶接)



- 特殊取付アダプタ**
- ・ No.5 カラーアダプタ (89-102mm径穴用) (溶接不要)

シンクボウル



- 推奨シンクボウル C型**
- ・ 飛沫防止パッフル付
 - ・ ボウル内径457mm (カウンターに溶接)

かみ込み解除レンチ (別売り)

かみ込み解除レンチ



かみ込み時の解除用工具

電気制御用部品 (別売り)



- CC-202制御盤**
- ・ ディスポーザの起動と停止
 - ・ モータ再始動時の自動反転
 - ・ ディスポーザへの水流開始



- CC-101制御盤**
- ・ ディスポーザの起動と停止
 - ・ モータ再始動時の自動反転
 - ・ 給水停止遅延 (自動後洗浄、遅延時間調整可)
 - ・ ディスポーザ自動停止

水量制御用部品 (別売り)



- 電磁弁**
- ディスポーザの起動時に給水を開始し、停止時に給水を停止




- 水量調節弁**
- ディスポーザへの給水量を調節し、給水過多を防止




- バキュームブレーカ**
- 汚水の給水管への逆流防止

推奨設置例

設置例 (別売り部品を含んでいます)



SS-200とシンクボウルの組み合わせ



(注) シンクにアダプタを用いて取り付ける場合には、シンクボウルの高さのかわりに、アダプタの高さとして、下記の寸法表を参照してください。
(注) 設置時には本機重量を支えるため、支脚を取り付けてください。

シンクボウル及びアダプタの寸法表 (mm)

	外径	内径	取付穴径	高さ
シンクボウル	495	457	464	165
No. 7カラーアダプタ (標準取付アダプタ)	232	194	200	52
No. 5カラーアダプタ	排水口径89 - 102mmの標準型シンクに適合します。			70

機種選択チャート

人数/1食	業務用ディスポーザ選定の目安
~100	SS-100×1台
100~150	SS-100×1台,または, SS-200×1台
150~300	SS-200×1台
300~500	SS-200×2台,または, SS-300×1台,または, SS-500×1台
500~750	SS-300×2台,または, SS-500×1台
750~1200	SS-500×2台

(注) 平均的生ごみ量を一人当たり150g~200gの範囲とし、ディスポーザの運転時間は一回につき2.5分間、一日に4回の運転と想定

仕様

※仕様は予告なく変更することがあります。

型名: SS-200-37	回転数/分: 1,425rpm (50Hz) 1,725rpm (60Hz)
投入方式: 連続投入方式	
モータ: 交流誘導電動機	処理能力: 約5 kg/分 (注)
電圧: 3相200 V, 50/60 Hz	使用水量: 26リットル/分
電流: 4.1A (50Hz時) 3.5A (60Hz時)	モータ保護機能: オーバーロードスイッチ 外装: ステンレス鋼、クロームメッキ鋼板製
出力: 1.5 kw (2馬力)	重量: 32 kg

(注) 処理能力はごみの種類や混合状態により変動します。

ARTDIS InSinkErator® (ISE) 正規代理店

株式会社アーディス

〒110-0014 東京都台東区北上野2-4-4

TEL 03-6231-7182

FAX 03-6231-7328

URL <https://artdis.jp>



輸入元

株式会社ISEジャパン

〒101-0038

東京都千代田区神田美倉町9 神田美倉町ビル 13階

0120-530-473

URL: <http://www.insinkerator.jp/>



当社はISO9001規格の要件に合った品質管理を行っています。

取扱い店名

ご住所 TEL	
店名	